

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero para temple y revenido.
Empuñadura de plástico.


Versión:

tratado en caliente y bruñido o niquelado.


Indicación:

Los dispositivos de sujeción pivotante se utilizan principalmente cuando los puntos de sujeción para colocar y retirar piezas de trabajo deban estar libres.


* Fuerza manual admisible para la empuñadura.









Planos



Versión con montaje a la derecha



Versión con montaje a la izquierda



Nuestros productos

| Referencia | Versión 1 | Superficie cuerpo de base | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|-------------|----------------|---------------------------|----|----|----|----|------|----|----|-----|---|------|----|------|-----|-----|----|----|----|
| 04364-0100 | a la izquierda | bruñido | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |
| 04364-01001 | a la izquierda | niquelado | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |
| 04364-0150 | a la izquierda | bruñido | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |
| 04364-01501 | a la izquierda | niquelado | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |
| 04364-0200 | a la izquierda | bruñido | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |
| 04364-02001 | a la izquierda | niquelado | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |
| 04364-0300 | a la izquierda | bruñido | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |
| 04364-03001 | a la izquierda | niquelado | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |
| 04364-1100 | a la derecha | bruñido | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |
| 04364-11001 | a la derecha | niquelado | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |
| 04364-1150 | a la derecha | bruñido | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |
| 04364-11501 | a la derecha | niquelado | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |
| 04364-1200 | a la derecha | bruñido | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |
| 04364-12001 | a la derecha | niquelado | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |
| 04364-1300 | a la derecha | bruñido | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |
| 04364-13001 | a la derecha | niquelado | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |

Nuestros productos

| Referencia | Versión 1 | Superficie cuerpo de base | S | T | U | V | X mín. | X máx. | Y mín. | Y máx. | F N | Fuerza manual FH N |
|-------------|----------------|---------------------------|------|-----|------|----|--------|--------|--------|--------|------|--------------------|
| 04364-0100 | a la izquierda | bruñido | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100* |
| 04364-01001 | a la izquierda | niquelado | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100 |
| 04364-0150 | a la izquierda | bruñido | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150* |
| 04364-01501 | a la izquierda | niquelado | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150 |
| 04364-0200 | a la izquierda | bruñido | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200* |
| 04364-02001 | a la izquierda | niquelado | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200 |
| 04364-0300 | a la izquierda | bruñido | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300* |
| 04364-03001 | a la izquierda | niquelado | 57 | M11 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300 |
| 04364-1100 | a la derecha | bruñido | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100* |
| 04364-11001 | a la derecha | niquelado | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100 |
| 04364-1150 | a la derecha | bruñido | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150* |
| 04364-11501 | a la derecha | niquelado | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150 |
| 04364-1200 | a la derecha | bruñido | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200* |
| 04364-12001 | a la derecha | niquelado | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200 |
| 04364-1300 | a la derecha | bruñido | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300* |
| 04364-13001 | a la derecha | niquelado | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300 |