

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:

Acabado natural.


Indicación:

*A en mm con longitud de carcasa H=26,1 mm.

Accesorios:

Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925 05578-10.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Versión 2	A con H=26,1	B	B1	L
05578-12-145X521	acodado hacia abajo	52,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X501	acodado hacia abajo	50,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X481	acodado hacia abajo	48,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X461	acodado hacia abajo	46,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X441	acodado hacia abajo	44,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X421	acodado hacia abajo	42,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X401	acodado hacia abajo	40,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X381	acodado hacia abajo	38,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X361	acodado hacia abajo	36,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X341	acodado hacia abajo	34,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X321	acodado hacia abajo	32,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X301	acodado hacia abajo	30,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X281	acodado hacia abajo	28,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X261	recto	26,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X241	acodado hacia arriba	24,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X221	acodado hacia arriba	22,1	19,5	8,1	45

Nuestros productos

Referencia	Versión 2	A con H=26,1	B	B1	L
05578-12-145X201	acodado hacia arriba	20,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X181	acodado hacia arriba	18,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X161	acodado hacia arriba	16,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X141	acodado hacia arriba	14,1	19,5	8,1	45
05578-12-145X121	acodado hacia arriba	12,1	19,5	8,1	45