

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa de chapa de acero. Ruedas de PA 6.

Versión:


Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola. Ruedas con cojinete de deslizamiento.

Indicación:

Las ruedas de PA 6 tienen una escasa resistencia a la rodadura, son resistentes a la corrosión y a la abrasión, y especialmente resistentes a los golpes y a los impactos.


Planos

Rodillos guía
con "stop-fix"



Planos

Rodamiento de la corona giratoria:



Nuestros productos

Referencia	Descripción	Versión 1	Rodamiento de la rueda	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Capacidad de carga kg
95034-075322	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-fix	cojinete de deslizamiento	35	32	60	-	85	75	9	98	100	80	72,5	200
95034-100372	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-fix	cojinete de deslizamiento	35	37	60	-	85	100	9	125	100	80	85	200
95034-125402	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-fix	cojinete de deslizamiento	40	40	60	-	85	125	9	150	100	80	102,5	200
95034-150502	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-fix	cojinete de deslizamiento	60	50	80	75	110	150	11	190	140	105	135	400